




Produktblad Mepol HM

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Mepol HM

Beläggning



Doseringsrekommendation:



Skyddsbehandling
utspädd

Fördelar för er:

Sidenmatt skyddsbehandling.

Användningsområde:

För behandling av hårda och elastiska golvbeläggningar (PVC, linoleum, natur- och konststen).

Bra att veta:

Omskakas väl före användning!

Lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar, utomhus eller i våtrum.

Behandla porösa golvbeläggningar med Porosol före denna behandling.


Egenskaper:

på polymer- och vaxbas
matt till sidenmatt

vattenångans diffusion garanteras

bildar en polerbar, vattenbeständig skyddande och bevarande film

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, lösningsmedel, tensider,
konserveringsmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.
Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan
användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Polera vid behov med mjuk rondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).